製品情報

# INTEGRAL TWIN

## 2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340501



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●●● |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Integral twin |
| ハウジングタイプ | センターロック、トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12531 - 病院用ベッドキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 150 kg |
| 4km/hの耐荷重 | 150 kg |
| 導電性 | はい |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 450 kg |
| 温度範囲（最小） | -25 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 取付高 | 175 mm |
| 全幅 | 75 mm |
| 総重量 | 1.38 kg |
| 認証 | TÜV Süd によるテストと監視 |

German Design Award ドイツデザイン賞

reddot design award レッドドットデザイン賞

### ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| ハウジング色 | グレーホワイト（RAL9002） |
| オフセット | 45 mm |
| 旋回半径 | 124 mm |
| 旋回径 | 248 mm |
| ドーム径 | 70 mm |

### 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング、封止 |
| 車輪色 | グレーホワイト（RAL9002） |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 150 mm |
| トレッド幅 | 15 mm |
| ボディ幅 | 15 mm |
| トレッドの硬度（A） | 91 ショアA |
| トレッドの硬度（D） | 40 ショアD |

### フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版 |
| ボルト径 | 32 mm |
| ボルト長 | 51 mm |
| ボルトねじ位置 | 7 mm |
| ボルト取付穴数 | 4 |
| ヒント | 病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# INTEGRAL TWIN

2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340501

注文番号 00060939

**製品図面**

