



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	130 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	260 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	148 mm
全幅	82 mm

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホワイ (RAL9002)
オフセット	40 mm
旋回半径	129 mm
旋回径	258 mm
ドーム径	52 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート、USボルト穴
プレート長	95 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長 (最小)	72 mm
プレート穴長 (最大)	76 mm
プレート穴幅 (最小)	44.5 mm
プレート穴幅 (最大)	52 mm
プレート穴径	11 mm

Product Drawings

