製品情報

# LINEA

5941UAP125P52 RAL9002

EAN 4031582352399



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●●● |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●●○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Linea |
| ハウジングタイプ | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 130 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 260 kg |
| 温度範囲（最小） | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 40 °C |
| 取付高 | 148 mm |
| 全幅 | 82 mm |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | ポリアミド |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| ハウジング色 | グレーホワイト（RAL9002） |
| オフセット | 40 mm |
| 旋回半径 | 129 mm |
| 旋回径 | 258 mm |
| ドーム径 | 52 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 20 mm |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート、USボルト穴 |
| プレート長 | 95 mm |
| プレート幅 | 70 mm |
| プレート穴長（最小） | 72 mm |
| プレート穴長（最大） | 76 mm |
| プレート穴幅（最小） | 44.5 mm |
| プレート穴幅（最大） | 52 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報


# LINEA

5941UAP125P52 RAL9002

EAN 4031582352399

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 製品図面



ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH