

EXPANDER

R07-Ø36-39

EAN 4031582438284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

AJUSTE

Tipo de ajuste	Expansor sintético, redondo
Fijación expansiva (mínimo)	36 mm
Fijación expansiva (máxima)	40 mm
Sugerencia	Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○
----------------------------	-----------

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Expansor
Tipo	Accesorio
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	Sí
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Peso total	0.18 kg