PRODUKTINFORMATION

# STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

## HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Stylea |
| Typ | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 40 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 80 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 57 mm |
| Gesamtbreite | 37 mm |
| Gesamtgewicht | 0,72 kg |

## GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Schwenkradius | 47 mm |
| Störkreis | 94 mm |
| Dom Durchmesser | 18 mm |

## RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 55 mm |
| Breite der Lauffläche | 11 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |

## BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA


5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH