



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-------|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 160 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 138 mm |
| 総重量 | 0.97 kg |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 住宅用建材 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 43.5 mm |
| 旋回半径 | 131 mm |
| 旋回径 | 262 mm |

車輪

| | |
|-------------|-----------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

フィッティング

| | |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径 | 28 mm |
| ボルト長 | 45 mm |

Product Drawings

