



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	600 kg
6km/hの耐荷重	480 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	3.89 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	アルミニウム
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ジェットブラック (RAL9005と類似)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	300 mm
トレッド幅	55 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	66 mm
ボディ幅	55 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショアA




ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 H66

EAN 4031582319781

注文番号 008341000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.