

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	630 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	200 mm
全幅	155 mm
総重量	14.68 kg

車輪

ベアリング	未加工ハブ
直径	150 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm

ハウジング

オフセット	35 mm
旋回半径	123 mm
旋回径	246 mm
ドーム径	130 mm

フィッティング

プレート長	145 mm
プレート幅	145 mm
プレート穴長 (最大)	120 mm
プレート穴幅 (最大)	120 mm
プレート穴径	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

