PRODUKTINFORMATION

# DURATECH HEAT

## WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Thermoplastischer Kunststoff, hitzebeständig |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Trockenlagerbuchse |
| Radfarbe | Schwarz |
| Durchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 25 mm |
| Achsloch Durchmesser | 8 mm |
| Nabenlänge | 27 mm |
| Breite des Radkörpers | 25 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 80 Shore D |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●○○○ |
| Abrieb | ●●●●● |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●● |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Duratech heat |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 50 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Ja |
| Statische Tragfähigkeit | 100 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 134 °C |
| Gesamtgewicht | 0,08 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH HEAT

## WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Bestellnummer 00039930

**Produktzeichnungen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH