

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Delta central
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	550 kg
6km/hの耐荷重	440 kg
静荷重	1100 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	225 mm
全幅	94 mm
総重量	3.89 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
	凸型
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	トラフィックグレー-A (RAL7042)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	青色被膜保護
オフセット	55 mm
旋回半径	135 mm
旋回径	270 mm
ドーム径	94 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	センターロック付きプレート
プレート長	142 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長（最大）	77.5 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	13 mm

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

