

ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226
Objednávací číslo 00028775

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	70 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	128 mm
Celková šířka	85 mm
Celková hmotnost	0,511 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Valivé ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka těla	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva	Pasivováno modrou

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	103 mm
Šířka desky	85 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	60 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	9 mm

ALPHA

3478DYZ100P62

EAN 4031582399226
Objednáací číslo 00028775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

