

# ALPHA

3477UFR200P63

EAN 4031582305975  
Bestelnummer 00005960

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                           |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting   |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 400 kg                          |
| Statisch draagvermogen       | 800 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                           |
| Totale hoogte                | 240 mm                          |
| Totale breedte               | 96 mm                           |
| Totaal gewicht               | 2,987 kg                        |

## WIEL

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                                       |
|                               | zacht   |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Rollager  |
| As                            | Geschroefd met moer                             |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)                           |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer                   |
| Diameter                      | 200 mm  |
| Breedte Loopvlak              | 46 mm   |
| Breedte wielkern              | 46 mm   |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 63 Shore A                                      |

## BEHUIZING

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, zwaar  |
| Vork Vorm       | Breed              |
| Zwenklager      | Twee balraces      |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd |
| Offset          | 55 mm              |
| Zwenk radius    | 167 mm             |
| Draaicirkel     | 334 mm             |
| Diameter koepel | 96 mm              |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ALPHA

3477UFR200P63

EAN 4031582305975  
Bestelnummer 00005960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

