

# ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ● ● ●

Opotřebení ● ● ● ● ●

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	135 kg
Statická Nosnost	270 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	195 mm
Celková hmotnost	2,26 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	60 mm
Poloměr otáčení	167 mm
Průměr otáčení	334 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm

# ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

