

NOVATECH

RK.ETP085X75-Ø47X15

EAN 4031582330809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ● ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Novatech

Tipo Ruota

Portata a 3 km/h 700 kg

Portata statica 1400 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -20 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 60 °C

RUOTA

Materiale del corpo Non definito

Materiale del battistrada Polipropilene, morbido

Diametro 85 mm

Larghezza battistrada 75 mm

Durezza del Battistrada (A) 92 Shore A

Diametro cuscinetto a sfere 47 mm

Larghezza cuscinetto a sfere 15 mm

DISEGNI TECNICI

