

ALPHA

3478DYJ125P62

EAN 4031582377118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	155 mm
総重量	0.957 kg

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、黒、導電性
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
トレッドの硬度 (A)	85 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	103 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最大)	60 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA

3478DYJ125P62

EAN 4031582377118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

