

AGILA

R47-Ø32-35 INOX_TBE

EAN 4031582437904



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Korrosionsbeständigkeit ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila
Gehäusotyp	Zubehör
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Gesamtgewicht	0,142 kg

GEHÄUSE

Rostfrei	✓
----------	---

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Kunststoffexpander, quadratisch
Expanderbefestigung (Minimum)	32 mm
Expanderbefestigung (Maximum)	35 mm
Hinweis	Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.