

LUMINA

A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	61 mm
全幅	55 mm
総重量	0.11 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック（RAL9011）
オフセット	20 mm
旋回半径	52 mm
旋回径	104 mm
ドーム径	38 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	グラファイトブラック（RAL9011）
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

LUMINA

A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959

注文番号 00075214
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

