製品情報

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.47 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44 mm
ボディ幅	37 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報


PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

注文番号 00030825

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH