

## P10-40X18 / 8

EAN 4031582338096



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Termék neve            | Kiegészítő |
| Ház típusa             | Tartozék   |
| Teherbírási 3 km/h-nál | 40 kg      |
| Statikus teherbírási   | 80 kg      |
| Összsúly               | 8 mm       |

## SZERELVÉNY

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Csap U-alakó talplemezzel |
| Talplemez hossza                  | 40 mm                     |
| Talplemez szélessége              | 18 mm                     |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 32 mm                     |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 32 mm                     |
| Tengely furat átmérője            | 4 mm                      |