PRODUKTINFORMATION

ANIKA

5923UAI065L51-10 Dom18

EAN 4031582437782



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Anika
Typ	Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	67 mm
Gesamtbreite	39,5 mm
Gesamtgewicht	0,08 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Ausladung	20 mm
Schwenkradius	55,4 mm
Störkreis	110 mm
Dom Durchmesser	18 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	11 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

interzum Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ANIKA

5923UAI065L51-10 Dom18

EAN 4031582437782

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen



Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH