PRODUKTINFORMATION

# ZETA

## 4681UAP125P63

EAN 4031582399882



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Zeta |
| Typ | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 300 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 240 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 600 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
| Bauhöhe | 164 mm |
| Gesamtgewicht | 2,93 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, sehr schwer |
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Störkreis | 230 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Achse | Verschraubt |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 105 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 105 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4681UAP125P63


EAN 4031582399882


TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen






© Copyright 2026 TENTE International GmbH