

# AGILA

2471PJO150R05-28

EAN 4031582301403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Agila                              |
| Typ                         | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                             |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                              |
| Bauhöhe                     | 188 mm                             |
| Gesamtgewicht               | 1,186 kg                           |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 150 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## GEHÄUSE

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Material     | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform    | Bauchig               |
| Schwenklager | Kugelhahn, zweireihig |
| Ausladung    | 36 mm                 |
| Störkreis    | 262 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 28 mm        |
| Zapfenlänge        | 45 mm        |

# AGILA

2471PJO150R05-28

EAN 4031582301403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

