

# ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Elastech                  |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 250 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 500 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,15 kg                   |

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tread hardness           | weich                                |
| Material des Radkörpers  | Polyamid                             |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager                    | Rollenlager                          |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011)            |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                     |
| Durchmesser              | 125 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                                |
| Achsloch Durchmesser     | 12 mm                                |
| Nabenlänge               | 44,4 mm                              |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A                           |

# ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405

Bestellnummer 00030734

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

