PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●○
Fahrgeräusch	●●●●○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	250 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,15 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44,4 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405

Bestellnummer 00030734

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH