製品情報

GALEA

5077YGP125P60-90x70

EAN 4031582353525



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Galea
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	163 mm
総重量	0.41 kg

ハウジング

ハウジング材質	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	40 mm
旋回径	205 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	90 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長（最小）	60 mm
プレート穴長（最大）	70 mm
プレート穴幅（最小）	50 mm
プレート穴幅（最大）	55 mm
プレート穴径	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

GALEA

5077YGP125P60-90x70

EAN 4031582353525

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面

