

# NOVATECH

RK.ETP075X60-Ø47X14

EAN 4031582369502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	550 kg
Statische Tragfähigkeit	1100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C

## RAD

Material des Radkörpers	Nicht definiert
Material der Lauffläche	Polypropylen, weich
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	60 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Kugellager Durchmesser	47 mm
Kugellager Breite	14 mm

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

