

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682
Bestellnummer 00078022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	68 mm
Gesamtbreite	43 mm
Gesamtgewicht	0,124 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Laufflächenfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	8 mm
Achsloch Durchmesser	0 mm
Nabenlänge	0 mm
Breite des Radkörpers	8 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Ausladung	25 mm
Schwenkradius	53 mm
Störkreis	106 mm
Dom Durchmesser	27 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser	11 mm
Bundstift Länge	20 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682
Bestellnummer 00078022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

