

# GALEA

5071PIO125P52

EAN 4031582399806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Galea
Typ	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	80 kg
Statische Tragfähigkeit	160 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	163 mm
Gesamtbreite	66 mm
Gesamtgewicht	0,522 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

## GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Geschlossen
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	128 mm
Störkreis	256 mm
Dom Durchmesser	59 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte, Abstand US-Anschraubloch
Plattenlänge	95 mm
Plattenbreite	70 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	44,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	52 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	72 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	76 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

# GALEA

5071PIO125P52

EAN 4031582399806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

