

## ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310  
Broj porudžbine 00803613

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Zeta                         |
| Tip                            | Fiksni Tocak                 |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 700 kg                       |
| Nosivost na 6 km/h             | 560 kg                       |
| Statički Nosivost              | 1400 kg                      |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                        |
| Sveukupna visina               | 164 mm                       |
| Ukupna širina                  | 117 mm                       |
| Ukupna težina                  | 1,926 kg                     |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid težak           |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Prirodno belo            |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 125 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D                 |

## KUCISTE

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Materijal      | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano           |
| Boja           | plavo cinkovano           |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 117 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310  
Broj porudžbine 00803613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

