



ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	6 mm
Longueur de moyeu	28 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	110 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0.22 kg

