

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ○ ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ●

耐食性 ● ● ● ● ●

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Duratech heat |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 50 kg |
| 静荷重 | 100 kg |
| 温度範囲 (最小) | -40 °C |
| 温度範囲 (最大) | 134 °C |
| 総重量 | 0.084 kg |

車輪

| | |
|-------------|--------------|
| 本体材質 | 熱可塑性合成樹脂、耐熱性 |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | ドライベアリングブッシュ |
| 車輪色 | 黒 |
| 直径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 25 mm |
| 車軸穴径 | 8 mm |
| ハブの長さ | 31.8 mm |
| ボディ幅 | 25 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 80 ショアD |

ハウジング

| | |
|-------|---|
| ステンレス | ✓ |
|-------|---|

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

