

MAXTECH

UAP075X15-Ø8

EAN 4031582464191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
적재 용량 정적	100 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.05 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	75 mm
트레드 폭	15 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	7 mm
트레드의 경도(D)	40 Shore D

MAXTECH

UAP075X15-Ø8

EAN 4031582464191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

