

## NOVATECH

ETP 085X60-Ø20 HL60

EAN 4031582369441



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Novatech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	600 kg
6km/hの耐荷重	480 kg
静荷重	1200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	1.189 kg

## 車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	85 mm
トレッド幅	60 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	60 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
ベアリングタイプ	6204

# NOVATECH

ETP 085X60-Ø20 HL60

EAN 4031582369441



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

