

PURETECH AIR

DQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	空気入り、ブロックプロファイル
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	400 mm
トレッド幅	100 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	74 mm
トレッドの硬度 (A)	55 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech air
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
総重量	2.44 kg

PURETECH AIR

DQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

