

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ● |
| 耐食性 | ● ● ● ● ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Stylea |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 50 kg |
| 静荷重 | 100 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C |
| 取付高 | 68 mm |
| 全幅 | 43 mm |
| 総重量 | 0.124 kg |

車輪

| | |
|-------------|----------------------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸 | リベット止め |
| トレッド色 | グラファイトブラック (RAL9011) |
| 車輪色 | グラファイトブラック (RAL9011) |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 65 mm |
| トレッド幅 | 8 mm |
| 車軸穴径 | 0 mm |
| ハブの長さ | 0 mm |
| ボディ幅 | 8 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 65 ショアD |

ハウジング

| | |
|---------|----------------------|
| 材料 | ポリアミド |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| 色 | グラファイトブラック (RAL9011) |
| オフセット | 25 mm |
| 旋回半径 | 53 mm |
| 旋回径 | 106 mm |
| ドーム径 | 27 mm |

フィッティング

| | |
|------------|--------------------|
| フィッティングタイプ | グリップリング付きステム、カラー付き |
| ステム径 | 11 mm |
| ステム長 | 20 mm |

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

