INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SUPRATECH

PJO050x18-Ø8

EAN 4031582428353



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	18 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	21 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Supratech
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	35 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	70 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,02 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJO050x18-Ø8

EAN 4031582428353

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH