

## ZETA

4681ITP125P63 FLATXL

EAN 4031582400427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Zeta
ハウジングタイプ	方向ロック付き回転キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-0.3333 °C
取付高	164 mm
総重量	2.857 kg

## 車輪

本体材質	アルミニウム
	平型
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	55 mm
旋回径	230 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最大)	105 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	11 mm

# ZETA

4681ITP125P63 FLATXL

EAN 4031582400427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

