

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	72 mm
全幅	46 mm
総重量	0.124 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	7 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	53 mm
旋回径	106 mm
ドーム径	32 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

