PRODUKTINFORMATION

DURATECH

TOP 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6004

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●●
Fahrgeräusch	●●○○○
Abrieb	●●●●●
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	720 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	600 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,53 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675

Bestellnummer 00801132

Produktzeichnungen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675

Bestellnummer 00301132



© Copyright 2026 TENTE International GmbH