

ALPHA

3470PJP160P63 65A

EAN 4031582416503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	200 mm
全幅	96 mm
総重量	1.908 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
	柔らかい
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバーグレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	160 mm
トレッド幅	45 mm
ボディ幅	45 mm
トレッドの硬度 (A)	65 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	55 mm
旋回半径	207 mm
旋回径	103 mm
ドーム径	96 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

製品情報

ALPHA

3470PJP160P63 65A

EAN 4031582416503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ALPHA

3470PJP160P63 65A

EAN 4031582416503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

