

## ALPHA

3470UFP200P63

EAN 4031582378108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	400 kg
6km/hの耐荷重	250 kg
静荷重	700 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	240 mm
全幅	96 mm
総重量	2.708 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	46 mm
ボディ幅	46 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	55 mm
旋回半径	155 mm
旋回径	310 mm
ドーム径	96 mm

# ALPHA

3470UFP200P63

EAN 4031582378108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

# ALPHA

3470UFP200P63

EAN 4031582378108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

