

LUMINA

A523PJI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582317343
Bestellnummer 00071098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktname | Lumina |
| Gehäusetyp | Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 40 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 80 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 61 mm |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Gesamtgewicht | 0,105 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Laufflächenfarbe | Verkehrsgrau A (RAL7042) |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |
| Achsloch Durchmesser | 0 mm |
| Nabenlänge | 0 mm |
| Breite des Radkörpers | 8 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|--|
| Material | Polypropylen |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Farbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Ausladung | 20 mm |
| Schwenkradius | 52 mm |
| Störkreis | 104 mm |
| Dom Durchmesser | 38 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
| Bundstift Durchmesser | 11 mm |
| Bundstift Länge | 20 mm |

PRODUKTINFORMATION

LUMINA

A523PJI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582317343
Bestellnummer 00071098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

