製品情報

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Galea
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	162 mm
全幅	65 mm
総重量	0.66 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	シルバーグレー（RAL7001）
オフセット	40 mm
旋回半径	135 mm
旋回径	270 mm
ドーム径	59 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	プレーンベアリング
トレッド色	トラフィックグレーA (RAL7042)
車輪色	トラフィックグレーA (RAL7042)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	30 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	30 mm
トレッドの硬度（A）	90 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	22 mm
ボルト長	40 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報


GALEA


5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed


EAN 4031582354287

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面







© Copyright 2026 TENTE International GmbH