

# KAPPA

9680TOO200P63 CL67

EAN 4031582315271

Número de comanda 00802782



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	1200 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1000 kg
Tracidad de carga estàtica	2000 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	245 mm
Àmplia general	110 mm
Pes total	4,284 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RODA

Material corporal	Poliàmida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

## SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Color	Passivat blau
Desplaçament	59 mm
Scio de giro	160 mm
Sterferencia de giro	320 mm
	✓
Dome Dictel	111 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# KAPPA

9680TOO200P63 CL67

EAN 4031582315271  
Número de comanda 00802782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

