

ALPHA

3477UFJ125P30 TG SMALL

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●● |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Alpha |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 160 kg |
| 静态载重 | 320 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 80 ° C |
| 总高 | 155 mm |
| 总重量 | 1.264 kg |

轮子

| | |
|----------|--------------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| | 柔软 |
| 胎面材料 | 弹性轮胎, 无痕, 硫化 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 40 mm |
| 胎面硬度 (A) | 64 岸 A |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 钢板, 重型 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 偏移量 | 40 mm |
| 旋转半径 | 121 mm |
| 转向干涉 | 242 mm |

固定件

| | |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔 |
| 螺栓孔直径 | 13 mm |

ALPHA

3477UFJ125P30 TG SMALL

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

