製品情報

STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	101 mm
全幅	75 mm

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	112 mm
旋回径	224 mm
ドーム径	41 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	20 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH