

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ●

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Duratech heat

ハウジングタイプ 車輪

標準 EN12530 - デバイスカスター

3km/hの耐荷重 75 kg

静荷重 150 kg

温度範囲 (最小) -40 °C

温度範囲 (最大) 200 °C

車輪

本体材質 熱可塑性合成樹脂、耐熱性

トレッド材質 車輪本体と同一

ベアリング プレーンベアリング

スレッドガード スレッドガードなし

直径 75 mm

トレッド幅 25 mm

車軸穴径 8 mm

ハブの長さ 26.5 mm

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

