

LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	30 kg
静荷重	60 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	49 mm
全幅	38 mm
総重量	0.026 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	グラファイトブラック (RAL9011)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	42 mm
トレッド幅	6 mm
ボディ幅	6 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	16 mm
旋回半径	39 mm
旋回径	78 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	8 mm

LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

