

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Forma
外壳类型	带刹的旋转脚轮
3 km/h的载重	135 kg
温度范围 (最低)	-18 ° C
最高温度范围	120 ° C
总高	164 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	18 mm
胎面硬度 (A)	60 岸 A

支架

材料	锌压铸/铝
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	57 mm
旋转半径	137 mm

固定件

固定件类型	带六角插座的卡簧阀杆
螺栓直径	19 mm

产品信息

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

