

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Novatech

ハウジングタイプ 車輪

温度範囲 (最小) -20 °C

温度範囲 (最大) 60 °C

総重量 5.846 kg

車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	フランジ付きホイール
直径	230 mm
トレッド幅	82 mm
車軸穴径	45 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
穴円径	70 mm
フィッティング穴径	14 mm
以下に適しています	jungheinrich_mic

フィッティング

ボルト取付穴数 5

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

